



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M8X80

Cikkszám	24520.080.080
Márka	-
UBB	950353121722
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631282
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	80 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
BS	≈4183
DIN	84
NF	≈E25-127

Műszaki specifikációk

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Műszaki rajz