

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M8X100



Cikkszám	24520.080.100
Márka	-
UBB	950353121805
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631305
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M8
Hosszúság (L) (mm)	100
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
ISO	≈1207
BS	≈4183
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	13
Tövigmenetes $L \leq$	40
k (max.)	5
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Műszaki rajz

