



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M10X16

Cikkszám	24520.100.016
Márka	-
UBB	950353121987
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631343
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	16 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207

Műszaki specifikációk

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	16
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Műszaki rajz