FABORY



Hornyos hengeres fejű **csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M10X50**

Cikkszám	24520.100.050
Márka	-
UBB	950353122555
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631428
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	50 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602

Műszaki **specifikációk**

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Tövigmenetes L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	50
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Műszaki **rajz**