



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M12X40

Cikkszám	24520.120.040
Márka	-
UBB	950353123470
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631541
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	40
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Műszaki rajz