FABORY



Hornyos hengeres fejű **csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M12X60**

Cikkszám	24520.120.060
Márka	-
UBB	950353123629
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631572
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M12
Hossz	60 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
BS	≈4183

Műszaki **specifikációk**

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Tövigmenetes L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	60
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Műszaki **rajz**