



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Acél Horganyzott 4.8 M12X80

Cikkszám	24520.120.080
Márka	-
UBB	950353123884
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631596
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	80 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207

Műszaki specifikációk

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	80
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Műszaki rajz