



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M2,5X4

Cikkszám	24540.025.004
Márka	-
UBB	950353129741
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632593
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Hossz	4 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Műszaki specifikációk

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Tővigmenetes L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	4
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Műszaki rajz

