



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M2,5X6

Cikkszám	24540.025.006
Márka	-
UBB	950353129907
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632616
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Hossz	6 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Tővigmenetes L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	6
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Műszaki rajz

