FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3X4

Cikkszám	24540.030.004
Márka	-
UBB	950353130897
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632814
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	4 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki **specifikációk**

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tövigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	4
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki **rajz**

