FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3X12

Cikkszám	24540.030.012
Márka	-
UBB	950353131390
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632869
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	12 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Műszaki **specifikációk**

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tövigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki **rajz**

