



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3X70

Cikkszám	24540.030.070
Márka	-
UBB	500621767507
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509084
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	70 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	70
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki rajz

