FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3X100

Cikkszám	24540.030.100
Márka	-
UBB	950353132539
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633033
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	100 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370

Műszaki **specifikációk**

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tövigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	100
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki **rajz**

