



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3,5X30

Cikkszám	24540.035.030
Márka	-
UBB	950353133370
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633132
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3.5
Hossz	30 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	30
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Műszaki rajz

