



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M4X10

Cikkszám	24540.040.010
Márka	-
UBB	950353133784
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633194
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	10 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

