



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M4X35

Cikkszám	24540.040.035
Márka	-
UBB	950353134360
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633286
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	35 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	35
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

