



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M4X40

Cikkszám	24540.040.040
Márka	-
UBB	950353134444
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633293
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

