FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M4X50

Cikkszám	24540.040.050
Márka	-
UBB	950353134691
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633316
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M4
Hossz	50 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963

Műszaki **specifikációk**

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tövigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki **rajz**

