



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M5X6

Cikkszám	24540.050.006
Márka	-
UBB	950353135193
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633361
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	6 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	6
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

