



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M5X50

Cikkszám	24540.050.050
Márka	-
UBB	950353136266
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633507
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	50 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	50
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

