



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M5X60

Cikkszám	24540.050.060
Márka	-
UBB	950353136340
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633521
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	60 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

