



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M5X80

Cikkszám	24540.050.080
Márka	-
UBB	950353136597
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633552
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	80 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	80
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

