



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M5X100

Cikkszám	24540.050.100
Márka	-
UBB	950353136670
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633576
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	100 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	100
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

