



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M6X25

Cikkszám	24540.060.025
Márka	-
UBB	950353137256
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633668
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	25 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

