



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M6X55

Cikkszám	24540.060.055
Márka	-
UBB	950353891969
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633729
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	55 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	55
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

