



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M6X90

Cikkszám	24540.060.090
Márka	-
UBB	950353747682
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633774
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	90 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	90
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

