FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M8X60

Cikkszám	24540.080.060
Márka	-
UBB	950353139237
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633941
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M8
Hossz	60 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Műszaki **specifikációk**

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Tövigmenetes L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	60
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Műszaki **rajz**

