



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M8X80

Cikkszám	24540.080.080
Márka	-
UBB	950353139492
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633972
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	80 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

