



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M8X90

Cikkszám	24540.080.090
Márka	-
UBB	500621767689
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509091
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	90 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	90
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

