



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M10X16

Cikkszám	24540.100.016
Márka	-
UBB	950353139641
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634016
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	16 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Tővigmenetes L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	16
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Műszaki rajz

