



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M10X50

Cikkszám	24540.100.050
Márka	-
UBB	950353140201
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634085
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	50 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Tővigmenetes L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	50
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Műszaki rajz

