

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M10X60



Cikkszám	24540.100.060
Márka	-
UBB	950353140383
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634108
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M10
Hosszúság (L) (mm)	60
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963

Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	40
d_k (max.)	18
Tövigmenetes $L \leq$	50
k (max.)	5
n	2.5
P	1.50
t (min.)	2

Műszaki rajz

