



## Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M12X30

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Cikkszám  | 24540.120.030               |
| Márka     | -                           |
| UBB       | 950353140953                |
| UNSPSC    | 31161504                    |
| EAN       | 8715492634177               |
| csom. 100 | Csak bontatlan<br>csomagban |

### Műszaki adatok

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Átmérő                     | M12                |
| Hossz                      | 30 mm              |
| Osztály                    | 4.8                |
| Behajtási<br>tulajdonságok | Horonnyal ellátott |
| Fej alak                   | Süllyesztett fej   |
| Anyag                      | Acél               |
| Felületkezelés             | Horganyzott        |
| Menetek                    | Metrikus menet     |

### Szabványok

|      |           |
|------|-----------|
| DIN  | 963       |
| ISO  | ≈2009     |
| BS   | ≈4183     |
| NEN  | ≈2370     |
| NF   | ≈E25-123  |
| ASME | ≈B18.6.7M |

### Műszaki specifikációk

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M12  |
| Thread length (min.) | 46   |
| dk (max.)            | 22   |
| Tővigmenetes L ≤     | 60   |
| k (max.)             | 6    |
| L (mm)               | 30   |
| n                    | 3    |
| P                    | 1.75 |
| t (min.)             | 2.4  |

### Műszaki rajz

