



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M12X35

Cikkszám	24540.120.035
Márka	-
UBB	950353141035
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634184
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	35 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Tővigmenetes L ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	35
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Műszaki rajz

