



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M12X100

Cikkszám	24540.120.100
Márka	-
UBB	950353141605
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634269
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	100 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Tővigmenetes L ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	100
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Műszaki rajz

