

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M16X45



| | |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 24540.160.045 |
| Márka | - |
| UBB | 950353142025 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492634337 |
| csom. 50 | Csak bontatlan csomagban |

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Átmérő (d-D) | M16 |
| Hosszúság (L) (mm) | 45 |
| Osztály | 4.8 |
| Behajtási tulajdonságok | Horonnyal ellátott |
| Fej alak | Süllyesztett fej |
| Anyag (hossz) | Acél |
| Felületkezelés | Horganyzott |
| Menetek | Metrikus menet |

Szabványok

| | |
|------|-----------|
| DIN | 963 |
| BS | ≈4183 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NF | ≈E25-123 |
| ISO | ≈2009 |

Műszaki specifikációk

| | |
|-----------------------|-----|
| Thread length (min.) | 58 |
| d_k (max.) | 29 |
| Tövigmenetes $L \leq$ | 70 |
| k (max.) | 8 |
| n | 5 |
| P | 2 |
| t (min.) | 3.2 |

Műszaki rajz

