

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M20X40



Cikkszám	24540.200.040
Márka	-
UBB	950353142777
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634405
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M20
Hosszúság (L) (mm)	40
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	70
d_k (max.)	36
Tövigmenetes $L \leq$	80
k (max.)	10
n	5
P	2.50
t (min.)	4

Műszaki rajz

