



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M20X50

Cikkszám	24540.200.050
Márka	-
UBB	950353142850
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634412
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	50 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M20
Thread length (min.)	70
dk (max.)	36
Tővigmenetes L ≤	80
k (max.)	10
L (mm)	50
n	5
P	2.5
t (min.)	4

Műszaki rajz

