

## Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M20X60



Cikkszám	24540.200.060
Márka	-
UBB	950353142934
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634429
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M20
Hosszúság (L) (mm)	60
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

### Szabványok

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

### Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	70
$d_k$ (max.)	36
Tövigmenetes $L \leq$	80
$k$ (max.)	10
$n$	5
$P$	2.50
$t$ (min.)	4

### Műszaki rajz

