FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M3X16

Cikkszám	24560.030.016
Márka	-
UBB	950353143924
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634641
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	16 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzivált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Műszaki **specifikációk**

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tövigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki **rajz**

