



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzívált 4.8 M3X25

Cikkszám	24560.030.025
Márka	-
UBB	950353144187
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634689
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	25 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki rajz

