



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzívált 4.8 M4X20

Cikkszám	24560.040.020
Márka	-
UBB	950353144757
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634818
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	20 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

