



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzívált 4.8 M4X40

Cikkszám	24560.040.040
Márka	-
UBB	950353145093
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634856
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

