



## Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzívált 4.8 M5X10

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 24560.050.010            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 950353145176             |
| UNSPSC    | 31161504                 |
| EAN       | 8715492634894            |
| csom. 500 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Átmérő                  | M5                           |
| Hossz                   | 10 mm                        |
| Osztály                 | 4.8                          |
| Behajtási tulajdonságok | Horonnyal ellátott           |
| Fej alak                | Sülyesztett fej              |
| Anyag                   | Acél                         |
| Felületkezelés          | Horganyzott sárga passzívált |
| Menetek                 | Metrikus menet               |

### Szabványok

|      |           |
|------|-----------|
| NF   | ≈E25-123  |
| DIN  | 963       |
| NEN  | ≈2370     |
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| ISO  | ≈2009     |

### Műszaki specifikációk

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M5  |
| Thread length (min.) | 25  |
| dk (max.)            | 9.2 |
| Tővigmenetes L ≤     | 30  |
| k (max.)             | 2.5 |
| L (mm)               | 10  |
| n                    | 1.2 |
| P                    | 0.8 |
| t (min.)             | 1   |

### Műszaki rajz

