



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzívált 4.8 M5X12

Cikkszám	24560.050.012
Márka	-
UBB	950353145259
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634900
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	12 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

