



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzívált 4.8 M6X25

Cikkszám	24560.060.025
Márka	-
UBB	950353146240
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635044
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	25 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

