



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzívált 4.8 M6X80

Cikkszám	24560.060.080
Márka	-
UBB	951353498680
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635112
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	80 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

