



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott fekete passzívált 4.8 M5X12

Cikkszám	24565.050.012
Márka	-
UBB	950353913334
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635426
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	12 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott fekete passzívált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

