



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M3X12

Cikkszám	24570.030.012
Márka	-
UBB	950353147644
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635884
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	12 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	964
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

