



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M3X20

Cikkszám	24570.030.020
Márka	-
UBB	950353147800
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635914
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	20 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
BS	≈4183
ISO	≈2010

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Tövigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

